


取扱説明書／保証書

Type-C&Type-A対応USBメモリー
高速データ転送対応



はじめに

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
また、保証書として大切に保管してください。

仕様

インターフェース：USB3.2Gen1 (USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
転送速度(理論値)：最大5Gbps (USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、
480Mbps (USB2.0)

電源：DC5.0V (USBポートより供給)
外形寸法：(約)幅12.2×高さ7.2×奥行37.1mm
主な材質：亜鉛合金
質量：約7.5g

対応機種・動作環境

対応機種：USB3.2Gen1 (USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
Type-A、Type-Cを搭載するWindows/パソコン/Mac/
AndroidOS端末
※スマートフォン、タブレットでのご使用の際は、機器
側がOTGに対応している必要があります。
対応OS：Windows10/8.1、Mac OS 10以降、Android4.0以降

インストール

OS標準ドライバで自動的に認識されるため、ドライバインストール
は不要です。

接続方法

- USB Type-Aポートに接続する
USB端子 (USB Type-A) を、パソコンのUSBポートに接続します。
USB端子の向きに注意して接続してください。
- USB Type-Cポートに接続する
USB端子 (USB Type-C) を、USB Type-Cポートを搭載したパソコン/
スマートフォン/タブレットに接続します。

注) データ転送方法などの操作方法については、スマートフォンやタ
ブレットに付属の取扱説明書を参照してください。
注) スマートフォンやタブレットのバッテリー残量が少ないと、正常に
動作しない場合があります。
注) USB端子 (USB Type-A) とUSB端子 (USB Type-C) を同時に接続する
ことはできません。

取り外す

以下は手順例です。
※詳しくは、ご利用の機器の取扱説明書をご確認ください。

- Windowsで使用する場合
デスクトップ右下のタスクトレイから、本製品を接続することで
認識される「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して取り外して
ください。
- Mac OSで使用する場合
本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外
してください。
- スマートフォン/タブレットで使用する場合
1、ファイル管理アプリを終了してください。
2、[設定]—[ストレージ]—[USBストレージのマウント解除]の
順にタップしてください。
3、[OK]をタップし、本製品を取り外してください。

注) データの読み書き中は、本製品を取り外さないでください。デー
タの消失や本製品の故障の原因となります。

保証規定

保証期間内にお客様の正常なご使用状態の下で、万一故障した場合は無償で同等品と
交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。
なお保証期間内におきましても、以下の場合には有償扱いとなりますのでご了承ください。

- 1.本保証書のご提示がない場合。
 - 2.本保証書にお買い上げ販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合。
 - 3.誤ったご使用方法、または改造による故障及び損傷。
 - 4.ご購入後の移動・落下・輸送などによる故障及び損傷。
 - 5.火災・天災・異常電圧などによる故障及び損傷。
 - 6.接続している他の機器の故障、またはその他外部要因によって生じた故障及び損傷。
- ※本製品のご使用により生じたデータの破損や消失は、その責を負いかねますので、予
めご了承ください。
※製品改良の為、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその
後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証書

商品名	Type-C&Type-A 対応 USB メモリー	
型番/品番	PC-MC16G-S/01-0062	PC-MC64G-S/01-0064 PC-MC32G-S/01-0063
★お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	本体 6ヶ月間 (お買い上げの日から)	
お客様	★お名前	様
	★ご住所 (〒 -)	電話 ()
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます