

- このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## ご使用になる前に


- 安全上のご注意を必ずお守りください。  
下記の記載事項は、お使いになる人およびまわりの人への危害や物的損害を未然に防止するための重要な内容です。  
必ずお守りください。

- ⊘ **禁止** 禁止(してはいけないこと)を示しています。

**注意** 人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⊘ 脚の操作等(出し入れ、開閉)では、指等を挟まないようご注意ください。  
※けがの原因となることがあります。
- ⊘ 質量制限を守ってください。  
※転倒してけがの原因となったり、ビデオ・カメラを破損することがあります。
- ⊘ 閉脚した状態でビデオ・カメラを取付けないでください。  
※転倒してけがの原因となったり、ビデオ・カメラを破損することがあります。
- ⊘ 小さなお子様、乳幼児には扱わせないでください。  
※思わぬけがの原因となることがあります。
- ⊘ ビデオ・カメラを取付けたままの状態を持ち運びしないでください。  
※転倒してけがの原因となったり、ビデオ・カメラを破損することがあります。
- ⊘ 雨天や強風の時は使用しないでください。  
※転倒してけがの原因となったり、ビデオ・カメラを破損することがあります。
- ⊘ ご使用の際は、平らで安定した場所に設置してください。  
※転倒してけがの原因となったり、ビデオ・カメラを破損することがあります。

## 各部の名称と説明



## 仕様

積載制限質量	2,000g
寸法(最伸高)	約1,060mm
(最縮高)	約360mm
(収納時)	約365mm
質量	約460g
ティルティング角	前傾:90°、後傾:90°
バンニング角	約360°
脚部	4段階調節
付属品	取扱説明書(本書)、ストラップ付きソフトケース

**OHM** 株式会社 オーム電機  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
 土・日・祝日及び年末年始は除きます