


保証書付 取扱説明書

型番 COK-S203 商品番号 07-8728

最大計量
2kg



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるように大切に保管してください。

仕様

商品名	デジタルクッキングスケール2KG計
品番/商品番号	COK-S203/07-8728
ひょう量	2000g
計量範囲	2g~2000g
目量	2g~1000gまで: 0.5g
	1000gを超えて2000gまで: 1g
電源	DC3V リチウム電池CR2032 x1個 (動作確認用1個付属)
オートパワーオフ	約1分
本体材質	ABS樹脂
外形寸法 (約)	幅140x高さ188x奥行27 mm
本体質量 (約)	210g (電池含む)
付属品	保証書付き取扱説明書、動作確認用電池CR2032 x 1個

※商品改良のため仕様及び外観は変更することがあります。

精度保証範囲

●本製品はJIS (家庭用はかり) で決められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下表の範囲まで精度を保証します。(使用温度: 23℃±5℃ 湿度50%±20%の場合)

計量範囲	計量精度
2~500gまで	±1.0g
500gを超えて1000gまで	±1.5g
1000gを超えて2000gまで	±3.0g

●本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

(キリトリ線)

保証書

持込修理

商品名	デジタルクッキングスケール2KG計	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	COK-S203	品番	07-8728
お客様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -		
		電話	()
★修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	(印)	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合死に至るおそれがあります。電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- すきまや穴に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- 電池の⊕・⊖を正しく入れてください。破裂してけがをするおそれがあります。
- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、取り扱いにはご注意ください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上置いてからご使用ください。
- 高温や低温の計量物を直接計量皿にのせないでください。
- 直射日光のあたる場所や電子レンジ・オーブンなどの高熱発生器具の近くでのご使用はお避けください。
- 電子レンジ・IH調理器・携帯電話などの電磁波を発生する機器の近くでのご使用はお避けください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気が多い場所、水のかかる場所、油、ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長時間で使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れは固く絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

<はかりについて>

- 0g表示中に粉などの軽いものをゆっくり少しずつのせると表示が変化しない場合があります。多めにのせてあとから減らすか、はかりにのせるスピードを速めにしてください。(目安: 1秒以内に1g以上の計量物をのせる。)



輸入事業者:

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
 0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます