

# LEAD WARRIOR

取扱説明書  
(保証書付)

雪・霧対応

LEDズームヘッドライト リードウォーリア

型番：LED-YH10Z-K

品番：07-9866



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

## 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防まつ性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- アルカリ乾電池を使用すること。マンガン乾電池の場合、点灯しない場合があります。また、充電式電池の場合、明るさや電池寿命が低下したり寸法により使用不可場合がありますので事前に確認してください。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。

## 注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
  - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
  - 定期的に点灯、点検をする。
  - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
  - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
  - 電池の容量が少なくなるとLED球にチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

## 仕様

電源	単4形乾電池3本 *1
光源	白色系LED1個(LED交換不可)
最大消費電流	約580mA
連続使用時間	明るさ10%まで：約4.5時間 HIGH(ハイ)モード *2 約11.5時間 LOW(ロー)モード *2 明るさ5lmまで：約10.5時間 HIGH(ハイ)モード *2 約14時間 LOW(ロー)モード *2
光束(ルーメン)	約110lm(霧レンズ使用時 約105lm) *3
保護等級	IPX4(防飛まつ形) *4
質量	約52g(電池別)
外形寸法	(約)幅66mm X 高さ51mm X 奥行43mm (ヘッドバンド除く)
付属品	単4形アルカリ乾電池 x 3本(動作確認電池)

\*1.一部の充電式電池は逆装着防止保護により使えない場合があります。

\*2.未使用・新品のアルカリ乾電池使用時


\*3.簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値

\*4.水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)




FL1 STANDARD とは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

## 各部の名称



## 電池の入れ方



- 上図のように電池蓋を矢印の方向に外して単4形アルカリ乾電池3本を、 $\oplus$   $\ominus$  に正しくセットしてください。


## 操作方法

### 《ON/OFF プッシュスイッチ》

ON  
↓  
LOW モード (明るさ弱)  
↓  
HIGH モード (明るさ強)  
↓  
FLASH モード (点滅)  
↓  
OFF

### 《雪・霧対応レンズ切換機能》


- ・左回りで白色 LED
- ・右回りで雪・霧対応レンズに切換 (光が黄色くなります)




### 《照射角度調整》

- ヘッド部を前に倒すとライトの角度を調整できます

角度 5 段階



### 《ズーム機能》



## 保証書

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名 LED ズームヘッドライト		★お買い上げ日: 年 月 日	
型番	LED-YH10Z-K	品番	07-9866
保証期間: 本体 1年間 (お買い上げの日から)			
お客様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -	電話 ( )	
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
<b>0120-963-006 048-992-2735</b>	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	<b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます