

HM LEDヘッドライト

型番：LS-SF300-P | LS-SF300-A | LS-SF300-G
 品番：08-0971 | 08-0972 | 08-0973



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。失明や目の障害の原因となります。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、けがの原因となります。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。


注意

- 以下のことを守らないと電池の液漏れ、破損、爆発などの原因となります。
 - 使用後は必ずスイッチを切る。
 - 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 高温・多湿・直射日光・車内などには長時間放置しない。
- 電池は幼児の手の届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- 本製品は、1mの落下に耐えられる耐衝撃性能(平坦な面に自然落下させても機能上悪影響をおこさない)を備えています。過度な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。

仕様

使用電源	単4形乾電池3本(別売)
最大消費電流	約1200mA
連続使用時間	明るさ10%まで：約4時間/HIGHモード *1 約9時間/LOWモード *1 明るさ10lmまで：約6時間/HIGHモード *1
使用光源	白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
光束(ルーメン)	約300ルーメン *1 *2
照射距離	約70m *3
保護等級	IPX4(防まつ形) *4
外形寸法	(約)幅65mm x 高さ46mm x 奥行35mm(ヘッドバンド除く)
質量	約63g(電池含まず)

- *1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- *2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
- *3. 照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25luxを照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境要素によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)などの個体差によっても誤差があります。
- *4. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)




FL1 STANDARDとは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。


電池の入れ方および使用方法

● 電池の入れ方


1. 右図のようにヘッドバンドを外し電池蓋ストッパーを矢印の方向に持ち上げながら電池蓋を開きます。
2. 単4形乾電池3本を、⊕ ⊖ 正しくセットします。
3. 電池蓋をしっかりと閉じ、ヘッドバンドを取り付けます。



● 点灯方法




電源ボタンを約1秒間長押しすると切り替わります。



● 角度調整方法

ヘッド部を前後に回転させてライトの角度を調整できます。



保証書

商品名 LED ヘッドライト			★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LS-SF300-P	LS-SF300-A	LS-SF300-G	保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)
品番：08-0971	08-0972	08-0973	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -)		
	電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
(印)			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます